




ハンドピース メンテナンスの流れ



アシスティーナ TWIN

TWIN チャンバータイプ (2層式) の新デザイン!!

スプレーチャネルの / インストールメントの /

洗浄・注油 わずか 10秒!

必要なハンドピース本数を効率的かつ迅速に注油!

*1本10秒

新技術のnebulization機能で オイル・クリーニング液をミスト化 (噴射)



ミーレジェットウォッシャーで洗浄・消毒して、クラスBオートクレーブ リサで滅菌

Miele 器具除染用洗浄器
ミーレ ジェットウォッシャー

医療機器届出番号 13B2X10362000016/13B2X10362000017
一般医療機器

PG8581 PG8591

余熱乾燥 エコドライ

パワフル

大容量

高性能

ホットエア乾燥 トライプラス

毎分500ℓの循環水量 ISO15883/1、ISO15883/2 に適合

小型高圧蒸気滅菌器
クラスBオートクレーブ リサ

医療機器届出番号 228ALBZX00008000
管理医療機器 特定保守管理医療機器

W&H

クラスBオートクレーブに 22ℓ! という新提案

lisa

クラスB EN13068準拠

大容量 22ℓ

省スペース 目視で確認可能

お急ぎサイクル 15分

影のできない新しいタービン



歯科用ハンドピース サイネア タービン ハンドピース

VISION TK-94L, TK-94LM
TK97L, TK-97LM
TK-98L, TK-98LM
TK-100L, TK-100LM

FUSION TG-97L, TG-97LM, TG-97LN, TG-97
TG-98L, TG-98LM, TG-98LN, TG-98



_From Austria.

白水貿易株式会社


【札幌営業所】〒064-0824 札幌市中央区北4条西20-2-1 Nord 420BLD1階 TEL(011)616-5814
【関東北営業所】〒336-0017 さいたま市南区南浦和3-34-2 TEL(048)884-3951
【東京支店】〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス2階 TEL(03)5217-4618
【名古屋営業所】〒464-0075 名古屋市中区千種区山3-10-17 今池セントラルビル2階 TEL(052)733-1877
【大阪本社】〒532-0033 大阪府大阪市淀川区新高1-1-15 TEL(06)6396-4400
【広島営業所】〒732-0804 広島市南区西郷屋3-2-1 白通ビル1階 TEL(082)207-2870
【福岡営業所】〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5階 TEL(092)432-4618
<https://www.hakusui-trading.co.jp/>
2018.09.P.2.000.Ver1.1

Made in AUSTRIA




1 Ring 5-LED+ TK-97L、TK-98L、TK-100Lに搭載

タービン前面リングに配置された5つのマイクロLED。
W&H専用のロトクイックカプリングだから可能となったオンリーワン技術により、影のできない
明るい視野が可能となりました。ジェットウォッシャー、オートクレーブにも対応しています。




従来方式では必ず影ができます。



Ring 5-LED+
Ring 5-LED+なら影のない明るく
鮮明な視野が生まれます。

演色評価係数*90
のLED+を採用
※自然光=100



2 Microヘッドが新登場



サイネア ビジョン マイクロタービン TK-94Lはヘッドが
小さく、子供や口の開きが小さい患者さんに適しています。

3 軽量ボディーで疲れにくい




僅か40グラム*の超軽量ボディー。
バランスの良いデザイン設計のため
1日の長い診療でも疲れを感じさせ
ません。

*ロトクイックカプリングモデル

4 衛生的で長寿命

今度のサイネアVISIONシリーズのハンドピース本体表面はガラスコー
ティングが施されています。これにより、ハンドピース本体にキズが付き
にくく長くきれいに愛用頂けます。また、表面のキズに細菌等が残留す
るリスクが低減できるため、感染予防の観点からも安心度が増します。



イメージ図



	TK-94L	TK-94LM
ライト	1LED+	コンパクトガラスロッド
色温度	5,500K	—
ライトの照度	25,000lux	—
カプリング	ロトクイック	マルチフレックス
ヘッドサイズ (直径)	9mm	9mm
パワー	14W	14W
回転数 (rpm)	410,000	410,000
バー直径 / 最大長	1.6mm/16mm	1.6mm/16mm
重量	39g	67g
スプレーノズルの数	5	5
騒音レベル	59db	59db



	TK-97L	TK-97LM
ライト	5LED+	コンパクトガラスロッド
色温度	5,500K	—
ライトの照度	25,000lux	—
カプリング	ロトクイック	マルチフレックス
ヘッドサイズ (直径)	10mm	10mm
パワー	21W	21W
回転数 (rpm)	400,000	400,000
バー直径 / 最大長	1.6mm/21mm	1.6mm/21mm
重量	38g	68g
スプレーノズルの数	5	5
騒音レベル	57db	57db



	TK-98L	TK-98LM
ライト	5LED+	コンパクトガラスロッド
色温度	5,500K	—
ライトの照度	25,000lux	—
カプリング	ロトクイック	マルチフレックス
ヘッドサイズ (直径)	11.5mm	11.5mm
パワー	24W	24W
回転数 (rpm)	360,000	360,000
バー直径 / 最大長	1.6mm/25mm	1.6mm/25mm
重量	40g	69g
スプレーノズルの数	5	5
騒音レベル	57db	57db



	TK-100L	TK-100LM
ライト	5LED+	コンパクトガラスロッド
色温度	5,500K	—
ライトの照度	25,000lux	—
カプリング	ロトクイック	マルチフレックス
ヘッドサイズ (直径)	13mm	13mm
パワー	26W	26W
回転数 (rpm)	330,000	330,000
バー直径 / 最大長	1.6mm/25mm	1.6mm/25mm
重量	40g	70g
スプレーノズルの数	5	5
騒音レベル	57db	57db



	TG-97L	TG-97LM	TG-97LN	TG-97
ライト	1LED+	コンパクトガラスロッド	コンパクトガラスロッド	—
色温度	5,500K	—	—	—
ライトの照度	25,000lux	—	—	—
カプリング	ロトクイック	マルチフレックス	NSK	ロトクイック
ヘッドサイズ (直径)	10mm	10mm	10mm	10mm
パワー	18W	18W	18W	18W
回転数 (rpm)	390,000	390,000	390,000	390,000
バー直径 / 最大長	1.6mm/21mm	1.6mm/21mm	1.6mm/21mm	1.6mm/21mm
重量	40g	68g	52g	40g
スプレーノズルの数	4	4	4	4
騒音レベル	59db	59db	59db	59db



	TG-98L	TG-98LM	TG-98LN	TG-98
ライト	1LED+	コンパクトガラスロッド	コンパクトガラスロッド	—
色温度	5,500K	—	—	—
ライトの照度	25,000lux	—	—	—
カプリング	ロトクイック	マルチフレックス	NSK	ロトクイック
ヘッドサイズ (直径)	11.5mm	11.5mm	11.5mm	11.5mm
パワー	21W	21W	21W	21W
回転数 (rpm)	360,000	360,000	360,000	360,000
バー直径 / 最大長	1.6mm/25mm	1.6mm/25mm	1.6mm/25mm	1.6mm/25mm
重量	42g	70g	53g	42g
スプレーノズルの数	4	4	4	4
騒音レベル	59db	59db	59db	59db

ロトクイックカプリング

着脱時に抵抗がなく手首の疲労を軽減します。



RQ-24 (ライト付)
スタンダード 4 ホール、
逆流防止弁付



RQ-34 (ライト付)
スタンダード 4 ホール、スプレー
調節機能、逆流防止弁付



RQ-03 (ライト無)
ポーデン 2[3] 穴、逆流防止弁付



RQ-04 (ライト無)
スタンダード 4 ホール、
逆流防止弁付



RQ-14 (ライト無)
スタンダード 4 ホール、スプレー
調節機能、逆流防止弁付

