



LMインスツルメント2本組セット Order Sheet

商品名	1本の標準価格	商品コード	2本組特別価格	数量
LMグレイシーキュレット(Si)	1/2 5,400	00230102		
LMグレイシーキュレット(Si)	3/4 5,400	00230104		
LMグレイシーキュレット(Si)	5/6 5,400	00230106		
LMグレイシーキュレット(Si)	7/8 5,400	00230108		
LMグレイシーキュレット(Si)	9/10 5,400	00230110		
LMグレイシーキュレット(Si)	11/12 5,400	00230112		
LMグレイシーキュレット(Si)	13/14 5,400	00230114		
LMグレイシーキュレット(Si)	15/16 5,400	00230116		
LMグレイシーキュレット(Si)	17/18 5,400	00230118		
LMグレイシーキュレット(Si)	P3/P4 5,400	00230135		
LMグレイシーキュレット(XSi)	1/2 5,800	00231102		
LMグレイシーキュレット(XSi)	3/4 5,800	00231104		
LMグレイシーキュレット(XSi)	5/6 5,800	00231106		
LMグレイシーキュレット(XSi)	7/8 5,800	00231108		
LMグレイシーキュレット(XSi)	9/10 5,800	00231110		
LMグレイシーキュレット(XSi)	11/12 5,800	00231112		
LMグレイシーキュレット(XSi)	13/14 5,800	00231114		
LMグレイシーキュレット(XSi)	15/16 5,800	00231116		
LMグレイシーキュレット(XSi)	17/18 5,800	00231118		
LMグレイシーキュレット(XSi)	P3/P4 5,800	00230136		
LMグレイシーキュレットミニ(Si)	1/2 5,400	00230202		
LMグレイシーキュレットミニ(Si)	7/8 5,400	00230208		
LMグレイシーキュレットミニ(Si)	11/12 5,400	00230212		
LMグレイシーキュレットミニ(Si)	13/14 5,400	00230214		
LMグレイシーキュレットミニ(Si)	15/16 5,400	00230216		
LMグレイシーキュレットミニ(Si)	17/18 5,400	00230218		
LMグレイシーキュレットミニ(XSi)	1/2 5,800	00231202		
LMグレイシーキュレットミニ(XSi)	7/8 5,800	00231208		
LMグレイシーキュレットミニ(XSi)	11/12 5,800	00231212		
LMグレイシーキュレットミニ(XSi)	13/14 5,800	00231214		
LMグレイシーキュレットミニ(XSi)	15/16 5,800	00231216		
LMグレイシーキュレットミニ(XSi)	17/18 5,800	00231218		
LMグレイシーキュレットマクロAFスタンダード(Si)	5/6 5,400	00233551		
LMグレイシーキュレットマクロAFスタンダード(Si)	7/8 5,400	00233553		
LMグレイシーキュレットマクロAFスタンダード(Si)	11/12 5,400	00233555		
LMグレイシーキュレットマクロAFスタンダード(Si)	13/14 5,400	00233557		
LMグレイシーキュレットマクロAFスタンダード(XSi)	5/6 5,800	00233561		
LMグレイシーキュレットマクロAFスタンダード(XSi)	7/8 5,800	00233563		
LMグレイシーキュレットマクロAFスタンダード(XSi)	11/12 5,800	00233565		
LMグレイシーキュレットマクロAFスタンダード(XSi)	13/14 5,800	00233567		
LMグレイシーキュレットリジッド(Si)	1/2 5,400	00231226		
LMグレイシーキュレットリジッド(Si)	7/8 5,400	00231228		
LMグレイシーキュレットリジッド(Si)	11/12 5,400	00231230		
LMグレイシーキュレットリジッド(Si)	13/14 5,400	00231232		
LMグレイシーキュレットリジッド(Si)	15/16 5,400	00231234		
LMグレイシーキュレットリジッド(XSi)	1/2 5,800	00231241		
LMグレイシーキュレットリジッド(XSi)	7/8 5,800	00231243		
LMグレイシーキュレットリジッド(XSi)	11/12 5,800	00231245		
LMグレイシーキュレットリジッド(XSi)	13/14 5,800	00231247		
LMグレイシーキュレットリジッド(XSi)	15/16 5,800	00231249		
LMシンテット 215-216(Si)	5,400	00230316		
LMシンテット 215-216(XSi)	5,800	00231316		
LMシンテットミニ 215-216(Si)	5,400	00230416		
LMシンテットミニ 215-216(XSi)	5,800	00231416		

医療機器届出番号 27B1X00020221035, 27B1X00020221036, 27B1X00020221061, 27B1X00020221062, 27B1X00020221057, 27B1X00020220001, 27B1X00020221009, 27B1X00020221054, 27B1X00020223007, 27B1X00020223045, 27B1X00020220080



商品名	1本の標準価格	商品コード	2本組特別価格	数量
LMスケラー H6-H7(Si)	5,400	00231013		
LMスケラー H6-H7(XSi)	5,800	00231014		
LMシックルスケラーミクロ 301-302(Si)	5,400	00231595		
LMシックルスケラーミクロ 301-302(XSi)	5,800	00231596		
LMシックルスケラーミニ 311-312(Si)	5,400	00231597		
LMシックルスケラーミニ 311-312(XSi)	5,800	00231598		
LMシックルスケラーLM23 313-314(Si)	5,400	00231599		
LMシックルスケラーLM23 313-314(XSi)	5,800	00231600		
LMマッコール 13S-14S(Si)	5,800	00230808		
LMマッコール 13S-14S(XSi)	6,200	00230807		
LMミニマッコール 13S-14S(Si)	5,800	00230810		
LMミニマッコール 13S-14S(XSi)	6,200	00230809		
LMコロンビア 2R-2L(Si)	5,400	00230522		
LMコロンビア 2R-2L(XSi)	5,800	00230523		
LMコロンビア 4R-4L(Si)	5,400	00230524		
LMコロンビア 4R-4L(XSi)	5,800	00230525		
LMコロンビア 13-14(Si)	5,400	00230520		
LMコロンビア 13-14(XSi)	5,800	00230521		
● LMスプーンエキスカ				
LMスプーンエキスカ 1.0mm 522-523(Si)	4,600	00230654		
LMスプーンエキスカ 1.0mm 522-523(XSi)	5,000	00230754		
LMスプーンエキスカ 1.5mm 533-534(Si)	4,600	00230655		
LMスプーンエキスカ 1.5mm 533-534(XSi)	5,000	00230755		
● LMダブルアングル				
LMエキスカベーターラウンド 1.0mm(Si)	4,600	00230662		
LMエキスカベーターラウンド 1.0mm(XSi)	5,000	00230621		
LMエキスカベーターラウンド 1.5mm(Si)	4,600	00230664		
LMエキスカベーターラウンド 1.5mm(XSi)	5,000	00230622		
LMエキスカベーターラウンド 2.0mm(Si)	4,600	00230666		
LMエキスカベーターラウンド 2.0mm(XSi)	5,000	00230623		
● LMトリプルアングル				
LMバックアクションエキスカ 1.0mm(Si)	4,600	00230762		
LMバックアクションエキスカ 1.0mm(XSi)	5,000	00230624		
LMバックアクションエキスカ 1.5mm(Si)	4,600	00230764		
LMバックアクションエキスカ 1.5mm(XSi)	5,000	00230625		
LMバックアクションエキスカ 2.0mm(Si)	4,600	00230766		
LMバックアクションエキスカ 2.0mm(XSi)	5,000	00230626		
LMバックアクションエキスカ 3.5mm(Si)	4,600	00230668		
LMバックアクションエキスカ 3.5mm(XSi)	5,000	00230627		
(ミラーヘッドは別売)				
LMミラーハンドル レッド(Si)	1,400	00233114		
LMミラーハンドル レッド(XSi)	1,600	00233115		
LMミラーハンドル ブルー(Si)	1,400	00233116		
LMミラーハンドル ブルー(XSi)	1,600	00233117		
LMエルゴシングル ミラーハンドル レッド(ESi)	2,300	00233118		
LMエルゴシングル ミラーハンドル ブルー(ESi)	2,300	00233119		
LMラップランダー(XSi)	6,200	00231009		
LMペリオプローブ 23-52B(Si)	5,000	00231045		
LMペリオプローブ 23-52B(XSi)	5,400	00231046		
LMフレックスブローラー 11F-12F(XSi)	3,000	00231044		
LMノースカロライナプローブ 54B(XSi)	4,300	00231069		
LMファークーター(XSi)	5,200	00231311		
LM APエキスカ GFV 1.0mm(Si)	5,200	00232221		
LM APエキスカ GFV 1.0mm(XSi)	5,600	00232222		
グレイシーキュレット2本セット (11/12,13/14)(15/16,17/18) ★★				
LMグレイシーキュレット(Si) 11/12, 13/14	5,400	00230138		
LMグレイシーキュレット(XSi) 11/12, 13/14	5,800	00231136		
LMグレイシーキュレット(Si) 15/16, 17/18	5,400	00230139		
LMグレイシーキュレット(XSi) 15/16, 17/18	5,800	00231137		

※記載内容は 2020 年 6 月現在のものです。尚、記載価格はすべて税別です。



〒064-0824 札幌市中央区北4条西20丁目2番1号 Nord 420BLD1F ☎(011)616-5814
 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クオスタ12F ☎(03)5217-4618
 〒464-0075 名古屋市中千代田区山3-10-17 今池セントラルビル2F ☎(052)733-1877
 〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目1番15号 ☎(06)6396-4400
 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30/八重洲博多ビル5F ☎(092)432-4618
<https://www.hakusui-trading.co.jp/>

2020.6.P30,000 K04






LMインスツルメントの特徴




Siハンドルは比較的力量を必要としない処置に適しています。SiとXSiハンドルを使い分けることで手指への負担を軽減できます。インスツルメント名とコード番号はハンドルに印記されています。

オーダー時にはハンドルのタイプをご指定ください。
Si ハンドル= 8.5mm
XSiハンドル=11.5mm



LM グレーシーキュレット

1 / 2	LM201-202 Si/XSi				
3 / 4	LM203-204 Si/XSi				
P3/P4	LM266-267 Si/XSi				
5 / 6	LM205-206 Si/XSi				
7 / 8	LM207-208 Si/XSi				
9 / 10	LM209-210 Si/XSi				
11 / 12	LM211-212 Si/XSi				
13 / 14	LM213-214 Si/XSi				
15 / 16	LM245-246 Si/XSi				
17 / 18	LM247-248 Si/XSi				



- リジッド**
通常のタイプよりもシャンクが太く、頑強で、刃部は少し幅広い。
- ミニ**
通常のタイプよりも第一シャンクが3mm長く、刃部が小さい。
- マクロAFスタンダード**
通常のタイプよりも第一シャンクが3mm長く、刃部が少し幅広い。



15 / 16, 17 / 18はシャンクの角度が大きいため臼歯部でハンドルが対合歯に邪魔されることなく、患者が十分に口を開けない状態でも使用することができます。


LM独自のキュレット

- グレーシーキュレットの11と14、12と13を両刃で合わせたユニバーサルキュレットで、この形状のインスツルメントはLMだけ！
- 近心・遠心に対応しています。
- シンテットミニはスタンダードよりシャンクが長く、ブレードが短くなっているため、深くタイトな歯周ポケットに適しています。
- 垂直方向にも水平方向にも使用できます。

LM シンテットキュレット




LM シックルスケレー



- 刃部が非常に細い
- タイトな歯間空隙に使用
- 全歯面、特に隣接面に使用
- LMミニシックルよりもブレードが短く、第一シャンクが長い




LM ユニバーサルキュレット



強いブレードとリジッドシャンク
主に前歯と小臼歯に使用

LM エキスカベーター



- ダブルアングルはラウンド状の刃先を持ち、ブレードシャンクは2方向に曲がっています。
- トリプルアングルはブレードシャンクが3方向に曲がっており、バックアクションが容易に行えます。

LM ラップランダー



- H6-H7よりシャンクの傾斜角度が強く、臼歯部や隣接面にアクセスしやすいシクルスケレー
- XSiハンドルのみ

LM ペリオプローブ



- 齲蝕用の探針と歯周用の探針を組み合わせたプローブ
- ハンドルはSiとXSiの2種類

LM フレックスプロロー




- 歯石、齲蝕の診断や歯周ポケット、修復物、根分岐部の診査に使用
- XSiハンドルのみ

LM ノースカロライナプローブ



- 片頭の目盛り付きプローブ
- XSiハンドルのみ

LM ファークーター



- 根分岐部の天蓋や内面の清掃、特に窪みや溝のある部位に最適なインスツルメント
- XSiハンドルのみ

LM APエキスカ GFV 1.0mm



- 逆根幹充填窩洞形成や最後臼歯の遠心の齲蝕除去に最適なエキスカベーター
- ハンドルはSiとXSiの2種類

LM ミラーハンドル

※ミラーヘッドは販売しておりません。



- 色: レッド、ブルー
- ハンドルはSiとXSiの2種類

- ネジ山は国際水準のM2.5に準拠
- ミラーシャンクの直径: 2.5~2.6mm



- 色: レッド、ブルー

